



击打式打印机， CUSTOM DP40-S4N

2.140.0200

常规纸打印机，纸宽58毫米（40列），串行接口RS 232C（DB9）。U = 100至240伏特，50/60赫兹。

Scope of delivery 2.140.0200

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.140.0200	击打式打印机， CUSTOM DP40-S4N 常规纸打印机，纸宽58毫米（40列），串行接口RS 232C（DB9）。U = 100至240伏特，50/60赫兹。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2125.130	电缆，RS232 DB25 孔 - DB9 针 用于连接瑞士万通 RS232接口（DB25）至Custom DP40打印机或 Mettler PG 5200天平	
6.2134.110	电缆，RS232 DB9 孔 - DB9 针 用于连接瑞士万通 RS232接口（DB9）至Custom DP40打印机。用于 Titrino，或756/831型库仑水份测定仪。RS232 延伸电缆（1：1）	