



点阵式打印机 TX-900MH

2.143.0200

紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)

(+) 电缆包含在标准配置中

Scope of delivery 2.143.0200

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS	1.143.0200	点阵式打印机 TX-900MH
-------	------------	-----------------

紧凑性点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X 米（电缆 6.2151.140）
- Eco Dosimat
- Eco Titrator
- Eco Coulometer
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



2 PCS	6.9001.070	TX-900MH 用纸卷
-------	------------	--------------

点阵式打印机 TX-900MH 用纸卷



1 PCS	6.9002.070	适配点阵式打印机 TX-900MH 的色带
-------	------------	-----------------------



1 PCS

6.2151.140

Y 型电缆，USB A 型插口 - USB B 型插口 - Mini B 型插口

用于将 USB 打印机连接到 pH/Conductometer 912 / 913 / 914 上的 Y 型电缆。借助此电缆可同时将打印机和电源设备与测量设备相连接。



1 PCS

6.2134.040

连接电缆 RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

用于连接 Metrohm RS-232 接口和计算机。用于 Titrino、Titrimo plus 和 756, 831 KF Coulometer、RS-232/USB-Box



1 PCS

6.2151.020

电缆，USB A - USB B，1.8米

USB连接电缆



Optional accessories

Order no.	Description	
6.9002.070	适配点阵式打印机 TX-900MH 的色带	
6.9001.070	TX-900MH 用纸卷 点阵式打印机 TX-900MH 用纸卷	
6.2151.100	USB适配器， MINI（OTG） / USB A 用于连接的USB仪器。	
6.9001.080	TX-900MH 的无限粘贴标签 点阵式打印机 TX-900MH 用自粘纸卷	