



带搅拌器和泵的703型滴定台，

2.703.0010

紧凑式滴定台，带磁力搅拌器和内置泵，用于添加试剂及吸空滴定杯中的液体。

Scope of delivery 2.703.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.703.0010	带搅拌器和泵的703型滴定台， 紧凑式滴定台，带磁力搅拌器和内置泵，用于添加试剂及吸空滴定杯中的液体。



2 PCS

6.1446.040

堵头螺丝 / M6



1 PCS

6.1446.060

塞子 / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1543.110

吸液头 / M8螺纹

用于676型样品转换器以及6.1805.200管和703型滴定台



2 PCS

6.1602.105

瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS

6.1608.023

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS

6.1608.030

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



1 PCS

6.1609.010

吸收剂管，带管口

盖子，带管口。



2 PCS

6.1801.000

PVC 管 / 4 毫米 / 7 毫米 / 1 米



1 PCS

6.1805.200

PTFE管 / M8 / 0.5 米



1 PCS

6.1808.050

软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS

6.1818.000

吸液管

用于681型泵单元和703型滴定台



1 PCS

6.1819.030

管

用于带螺纹的M8开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件以及6.1608.0XX试剂瓶



1 PCS 6.2001.010 测定台（support stand），带支撑杆
用于 Dosimat 及 Titrino



1 PCS 6.2013.010 定位环
用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS 6.2023.020 SGJ 14/15 的夹子
SGJ 14/16 的夹子



1 PCS 6.2108.100 连接电缆，用于622/649/703/728，0.5米
用于从控制仪器及相应的Dosimat为622，649，728搅拌器和703滴定
台供电



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器

