



带立架 (stand) 的728型 外开式磁力搅拌器, 220 V EU

2.728.0034

含6.2026.010底板, 支撑杆; 含6.2117.020电源适配器。U = 220...240伏特, 欧盟插头。

Scope of delivery 2.728.0034

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.728.0010	不带立架的728型外开式磁力搅拌器
		可安装在一根直径为10毫米的立架杆 (stand rod) 上; 不带底板 (或固定器), 不带立架杆 (stand rod); 不带电源适配器, 带固定连接电缆。



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2026.010

测定台（support stand），带支撑杆

全套，带测定台杆，全长42厘米。用于单独的649，728型 Swing-out 式磁力搅拌器（不带 Dosimat）



1 PCS

6.2117.020

电源 EU 220V/9V 直流

无电缆和电源插头，带标准制冷设备插孔（C14）。输入端：220...240 V 交流。用于搅拌器 622、649、722、728、727 Ti Stand 或 Spectrosense。输出端：9 V 直流/0.2 A。

