



带立架的728型 外开式磁力搅拌器

2.728.0040

用于为645, 685, 665/765, 715/775, 725/776 Dosimat配备滴定台, 或用作Titrino及卡尔费休库仑水分测定仪的配件; 包含6.2001.010底板, 支撑杆及电极固定器; 不带电源适配器, 带固定连接的电缆。

Scope of delivery 2.728.0040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.728.0010	不带立架的728型外开式磁力搅拌器
		可安装在一根直径为10毫米的立架杆 (stand rod) 上; 不带底板 (或固定器), 不带立架杆 (stand rod); 不带电源适配器, 带固定连接电缆。



1 PCS

6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



1 PCS

6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2001.010 测定台（support stand），带支撑杆

用于 Dosimat 及 Titrino



1 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2723.130

655/665/765的罩子

灰尘罩，用于655，665，765型 Dosimat

