




自动进样器 760

2.760.0010

该自动进样器用于简单的自动化进样任务，可通过标准程序完成。样品盘和样品架与自动进样器 730 完全相同。若有需要可从外部用泵操控。

Scope of delivery 2.760.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2752.010	插头罩 (Plug cover)
		用于717, 730或760型样品转换器, 离子色谱样品处理系统, 或774卡氏炉型样品处理系统



2 PCS 6.1236.020 套管，SGJ 14/12 毫米
套管，SGJ 14/12 毫米，带O型圈



1 PCS 6.1446.160 温度计塞子，B-14/15，倾斜插入（oblique
insertion）
让6.1458.010滴定头的insert 呈倾斜状态。



1 PCS 6.1805.110 FEP管 / M6 / 80厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1815.010 螺旋带（Spiral band），0.5 米
用于将不同的电缆或管路束在一起



1 PCS

6.2041.310

样品架, 12 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



3 PCS

6.2709.070

导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips




1 PCS

6.5610.010

用于 Sample Processor 810/ 814 的KFT水分测定仪

用于 Sample Processor 810 及 814 的卡尔·费休水分测定仪。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1453.220	塑料材质的样品杯 (PP) 200 mL, 1 个	
	塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 200 mL, 适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个	
6.1453.250	塑料材质的样品杯 (PP) 250 mL, 1 个	
	塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 250 mL, 适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个	
6.1458.010	滴定头, 6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔 带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。	
6.1458.020	滴定头 / 4 x M10 接口 带有 4 个螺旋接头 M10, 包括塞子。	

6.1458.030

KF 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。

