




自动进样器 KFT 760

2.760.0020

用于自动容量卡尔·费休滴定的成套系统。


Scope of delivery 2.760.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2752.010	插头罩 (Plug cover)
		用于717, 730或760型样品转换器, 离子色谱样品处理系统, 或774卡氏炉型样品处理系统



1 PCS 1.741.0010 741磁力搅拌器

用于样品转换器的磁力搅拌器。



1 PCS 6.0340.000 用于自动进样器的双铂针电极（固定电缆）

指示电极（直径 = 5.3 mm，固定电缆 2 m），用于自动卡尔·费休滴定法。



24 PCS 6.1432.210 透明玻璃材质的样品杯 75 mL，1 个

透明玻璃材质的样品杯 75 mL，适用于样品架 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900，1 个



1 PCS 6.1458.030 KF 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



2 PCS 6.1805.110 FEP管 / M6 / 80厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1815.010 螺旋带 (Spiral band) , 0.5 米

用于将不同的电缆或管路束在一起



1 PCS 6.1821.000 吸液管

用于KF取样器



24 PCS 6.1903.010 搅拌子 / 12 毫米

带磁芯的搅拌子, 带PTFE外涂层, 长度: 12 毫米



24 PCS

6.2037.040

铝箔固定器

铝箔固定器，用于卡尔费休样品转换器的75毫升样品杯



1 PCS

6.2041.340

样品架，24 x 75 mL，（聚氯乙烯）

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS

6.2820.000

Al箔

1000张，圆形，直径80毫米。厚度：0.010毫米。与6.2037.030铝箔支撑一起使用，用于6.1432.210样品杯。用于674 KF样品转换器

