



800 Dosino多思 驱动头

2.800.0010

800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。

Scope of delivery 2.800.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.800.0030	800 Dosino (电缆长度 1.5 m)

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。



1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1562.130	移液软管，带固定器，2 x M6 / 10毫升，用于样品处理器 移液管，用于由万思得离子色谱样品处理系统上的 Dosino多思 数字计量瓶顶加液器进行的稀释和预浓缩	
6.2151.010	电缆，MSB插头/插座 延伸电缆，用于MSB接口，用于Touch Control - Titrande，Mini-DIN插座-mini-DIN插头	
6.3032.120	807 Dosing Unit 2 mL 807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，2 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。	
6.3032.150	807 Dosing Unit 5 mL 807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，5 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。	

6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

