




805 Dosimat

2.805.0010

加液设备，用于Titrande和样品处理器，带可用于智能交换单元的读/写硬件设备。带有永久连接的电缆。不带交换单元。

Scope of delivery 2.805.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.805.0010	805 Dosimat
加液设备，用于Titrande和样品处理器，带可用于智能交换单元的读/写硬件设备。带有永久连接的电缆。不带交换单元。		



1 PCS

6.2739.010

扳手

用于交换单元



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2151.010	电缆，MSB插头/插座 延伸电缆，用于MSB接口，用于Touch Control - Titrando，Mini-DIN插座-mini-DIN插头	
6.3026.110	1毫升的交换单元 智能型加液单元，配有1毫升的玻璃计量管和光保护。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶	
6.3026.150	5毫升的交换单元 交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶	
6.3026.210	10毫升的交换单元 交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶	

6.3026.220 20毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，20毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.250 交换单元 50 mL

带内置芯片的交换单元，带 50 mL 玻璃计量管及遮光罩。PCTFE/PTFE平头旋塞、FEP 管路连接、防扩散滴管头和由棕色玻璃制成的标准试剂瓶。

