



823«吸液»型隔膜泵单元

2.823.0020

隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。「吸液」型隔膜泵中包含许多配件，用于吸干溶液。

Scope of delivery 2.823.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.823.0010	823隔膜泵单元
		隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。



1 PCS 6.1446.160 温度计塞子, B-14/15, 倾斜插入 (oblique insertion)

让6.1458.010滴定头的insert 呈倾斜状态。



1 PCS 6.1543.170 抽吸尖管/螺纹 M8

用于样品处理器的抽吸尖管。



1 PCS 6.1621.000 容器, 10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



2 PCS 6.1801.120 PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米




1 PCS

6.1805.510

PTFE (聚四氟乙烯) 管 / M8 / 60 cm

带弯折保护。



1 PCS

6.1812.000

PTFE (聚四氟乙烯) 管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗, 用在样品转换器和772型泵单元上



1 PCS

6.1820.070

两通 4 mm / 6 mm / M8 内侧

用于延长自动化系统内的抽吸管。将 M8 抽吸管直接连接在 PTFE (聚四氟乙烯) 管 6.1812.000 上。



1 PCS

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。

