



# 823«冲洗»型隔膜泵单元

2.823.0030

隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。「冲洗」型隔膜泵包含许多冲洗配件。

## Scope of delivery 2.823.0030

| Qt.   | Order no.  | Description       |
|-------|------------|-------------------|
| 1 PCS | 1.823.0010 | 823隔膜泵单元          |
|       |            | 隔膜泵，可直接连接在样品处理器上。 |



1 PCS

6.1621.000

容器, 10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



---

2 PCS

6.1801.120

PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米



---

3 PCS

6.1805.060

FEP管 / M6 / 60厘米

带光照保护和扭折保护



---

1 PCS

6.1808.170

样品处理器的分配器, 用于冲洗和抽吸

分配器安装在样品处理器上, 在使用外部连接的泵时用于冲洗和抽吸。



1 PCS

6.1812.000

PTFE (聚四氟乙烯) 管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



---

1 PCS

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



---

3 PCS

6.2740.020

冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。

