


824 简便型样品转换器

2.824.0020

经济型样品转换器，适合常规分析使用。简便型样品转换器 (Micro): 用于滴定小体积样品的样品转换器。一次运行可处理多达24个样品，每个样品体积最大可达75毫升。如果有KFT设备，可将简便型样品转换器改装成一个卡尔费休样品转换器。

Scope of delivery 2.824.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2034.020	安装741磁力搅拌器的托架 将磁力搅拌器装到«824 Easy样品转换器上。
		
1 PCS	6.2752.010	插头罩 (Plug cover) 用于717, 730或760型样品转换器，离子色谱样品处理系统，或774卡氏炉型样品处理系统
		
1 PCS	1.741.0010	741磁力搅拌器 用于样品转换器的磁力搅拌器。
		

24 PCS 6.1432.210 透明玻璃材质的样品杯 75 mL, 1 个

透明玻璃材质的样品杯 75 mL, 适用于样品架 6.2041.340、
6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900, 1 个



1 PCS 6.1453.250 塑料材质的样品杯 (PP) 250 mL, 1 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 250 mL, 适用于样品架
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个



1 PCS 6.1458.020 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10, 包括塞子。



1 PCS 6.1805.110 FEP管 / M6 / 80厘米

带光照保护和扭折保护



24 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2041.340

样品架，24 x 75 mL，（聚氯乙烯）

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS

6.2621.140

六角扳手（Hexagon key），2.5毫米




1 PCS

6.2751.080

安全盖板

用于单塔样品处理器（无 786 Swing Head）的安全盖板。



Optional accessories

Order no.	Description
6.1453.220	塑料材质的样品杯 (PP) 200 mL, 1 个
	塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 200 mL, 适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、 6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个

