



# 833离子色谱灵快量化英蓝超滤单元

2.833.0050

用于在线英蓝超滤。可保证能可靠去除样品中的颗粒。双通道蠕动泵，以及独立的英蓝超滤池，后者可安装在820 离子色谱分离中心里。

## Scope of delivery 2.833.0050

| Qt.   | Order no.  | Description                                |
|-------|------------|--------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.1803.040 | PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 1 米<br>毛细管，用于IC的样品操作。 |



1 PCS

6.1803.050 PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 20 厘米

毛细管, 用于在线渗析及过滤, 用在渗析单元及过滤式IC样品处理器上



2 PCS

6.1803.070 PTFE 毛细管, 内径 0.97 毫米 / 40 厘米

用于过滤的毛细管, 用在过滤式IC样品处理器及IC液体处理过滤单元上



2 PCS

6.1803.080 PTFE 毛细管, 内径 0.97 毫米 / 1 米

用于过滤的毛细管, 用在过滤式IC样品处理器及IC液体处理过滤单元上



1 PCS

6.1803.100 PTFE (聚四氟乙烯) 毛细管 0.5 mm 内直径 / 40 cm

毛细管, 用于过滤与渗析



1 PCS

6.2128.180

电缆 762/830 - 752/753/754/833

用于连接IC接口 - IC泵单元, IC抑制器模块, IC渗析单元或IC液体处理泵单元



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2714.020

再生纤维素过滤膜, 0.2  $\mu$ m, 50 件

公称孔径大小: 0.2  $\mu$ m。每套 50 件。用于英蓝超滤。



1 PCS

6.2744.000

压力螺丝, PVDF

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器, 在线渗析(连接PTFE毛细管)



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



---

1 PCS

6.2744.030

4 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。4 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪



---

1 PCS


6.2831.010

塑料镊子

用于渗析膜与过滤膜



# Optional accessories

| Order no.  | Description                                                              |                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1803.030 | PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 3 米<br><br>毛细管，用于在线渗析，用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上 |    |
| 6.1826.060 | 泵管（橙色/黄色）<br><br>用于一体化IC，Personal IC，Basic IC                            |    |
| 6.2755.000 | 泵管夹套（Tubing cassette）<br><br>用于IC分析仪的蠕动泵 接触压力可调。                         |  |