



843泵模块 (蠕动泵式)

2.843.0120

843 泵模块 (蠕动泵式) 含有两个内置式的蠕动泵。它们可用 远程信号接口直接控制或通过手动按钮控制。

Scope of delivery 2.843.0120

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.843.0120	843泵模块 (蠕动泵式)
843 泵模块 (蠕动泵式) 含有两个内置式的蠕动泵。它们可用 远程信号接口直接控制或通过手动按钮控制。		



4 PCS

6.1801.120

PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米



2 PCS

6.1812.000

PTFE (聚四氟乙烯) 管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



4 PCS

6.1820.050

适配器，M6 / 管接头

用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。



1 PCS

6.1826.100

泵管 6.4 mm / 1 m

作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station (蠕动泵) 中所用泵管的替代品。



2 PCS

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2141.260	远程线缆控制的集成型样品处理系统- Dosimat plus and Titrino plus 远程连接集成型样品处理系统与 Dosimat plus 和 其他设备(例如 Titrino plus or 泵单元)的电缆。	
6.2141.300	远程电缆 843-样品处理系统 用于连接 843 泵单元和样品处理系统的泵控制器的远程电缆	
6.2761.000	用于 843 Pump Station（蠕动泵式）的防喷溅保护器 蠕动泵仅能在已安装好防喷溅保护器的情况下运行。	