



Compact Sample Changer 的 843 Pump Station（蠕动泵式）– rinse/aspirate

2.843.0130

843 Pump Station（蠕动泵式）带两个内置的蠕动泵，可直接由 869 紧凑型自动进样器借助远程控制信号控制这两个泵。冲洗/抽吸变型中包含了用于自动清空滴定杯和清洗滴定装备的完整配件。此附件设计用于与 869 Compact Sample Changer 一起使用。

Scope of delivery 2.843.0130

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.843.0120	843泵模块 (蠕动泵式)
		843 泵模块（蠕动泵式）含有两个内置式的蠕动泵。它们可用 远程信号接口直接控制或通过手动按钮控制。



1 PCS

6.1543.120

吸液头 / M8螺纹

与703 Ti Stand以及681泵单元一起使用（如果使用了6.1805.200吸液管）



2 PCS

6.1621.000

容器，10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



2 PCS

6.1621.100

10升的桶的盖子

10升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行输运



4 PCS

6.1801.120

PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米



1 PCS 6.1805.200 PTFE管 / M8 / 0.5 米



3 PCS 6.1805.420 FEP管 / M6 / 48厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.240 869集成型样品处理系统使用的清洗/排空 配电器

869集成型样品处理系统的清洗与/或排空设备所用的3 x M6, 1 x M8 和 2 x 1/8接口的配电器。



2 PCS 6.1812.000 PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



4 PCS 6.1820.050 适配器, M6 / 管接头

用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。



1 PCS 6.1826.100 泵管 6.4 mm / 1 m

作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station (蠕动泵) 中所用泵管的替代品。



2 PCS 6.1828.000 PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



3 PCS 6.2740.020 冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2141.260	远程线缆控制的集成型样品处理系统- Dosimat plus and Titrino plus 远程连接集成型样品处理系统与 Dosimat plus 和 其他设备(例如 Titrino plus or 泵单元)的电缆。	
6.2141.300	远程电缆 843-样品处理系统 用于连接 843 泵单元和样品处理系统的泵控制器的远程电缆	
6.2740.030	喷嘴 以极细的喷流形式送入冲洗溶液，以便能清除电极和滴定附件上的沉积物。用于 ECO 滴定装备 6.5613.000	
6.2761.000	用于 843 Pump Station（蠕动泵式）的防喷溅保护器 蠕动泵仅能在已安装好防喷溅保护器的情况下运行。	