



Sample Processor 的 843 Pump Station（蠕动泵式） – rinse/aspirate

2.843.0150

843 Pump Station（蠕动泵式）带两个内置的蠕动泵，可直接由 Sample Processor 自动进样器通过泵命令来控制。冲洗/抽吸（rinse/aspirate）变型中包含了用于自动清空滴定杯和清洗滴定装备的完整配件。此附件设计用于与 814 和 815 Sample Processor 一起使用。

Scope of delivery 2.843.0150

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.843.0120	843泵模块 (蠕动泵式)
		843 泵模块（蠕动泵式）含有两个内置式的蠕动泵。它们可用 远程信号接口直接控制或通过手动按钮控制。



1 PCS 6.1543.170 抽吸尖管/螺纹 M8

用于样品处理器的抽吸尖管。



2 PCS 6.1621.000 容器, 10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



2 PCS 6.1621.100 10升的桶的盖子

10升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行运输



4 PCS 6.1801.120 PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米



3 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米

带光照保护和扭折保护



3 PCS 6.1805.420 FEP管 / M6 / 48厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.510 PTFE（聚四氟乙烯）管 / M8 / 60 cm

带弯折保护。



1 PCS 6.1808.170 样品处理器的分配器，用于冲洗和抽吸

分配器安装在样品处理器上，在使用外部连接的泵时用于冲洗和抽吸。



2 PCS

6.1812.000

PTFE (聚四氟乙烯) 管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



4 PCS

6.1820.050

适配器，M6 / 管接头

用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。



1 PCS

6.1826.100

泵管 6.4 mm / 1 m

作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station (蠕动泵) 中所用泵管的替代品。



2 PCS

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



1 PCS

6.2141.300

远程电缆 843-样品处理系统

用于连接 843 泵单元和样品处理系统的泵控制器的远程电缆



3 PCS

6.2740.020

冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。



Optional accessories

Order no.	Description
6.2740.030	喷嘴 以极细的喷流形式送入冲洗溶液，以便能清除电极和滴定附件上的沉积物。用于 ECO 滴定装备 6.5613.000

