



843 Membrane Pump Station 隔膜泵站，用于 Professional VA 伏安测量/CVS 系统

2.843.0240

通过 843 隔膜泵站，可自动冲洗并在 CVS 系统中通过 Professional VA/CVS 系统半自动及全自动清空量杯。其有两个内置的隔膜泵，可借助远程控制信号来控制这两个泵。

用于伏安测量和循环伏安溶出法的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。

Scope of delivery 2.843.0240

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.843.0020	843泵模块 (隔膜式)
		843泵模块 (隔膜式)具有2台内置的蠕动泵。这些泵可由远程信号或手动按钮进行控制。



4 PCS

6.1446.040

堵头螺丝/ M6



1 PCS

6.1602.115

瓶盖 / S 40 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 S 40（Merck...）。



2 PCS

6.1621.000

容器，10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



4 PCS

6.1805.530

FEP管 / M6 / 2米

带光照保护和扭折保护



2 PCS

6.1819.010 聚四氟乙烯管

作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



1 PCS

6.1819.110 FEP 吸管，用于容器

带 M6 接口的容器盖吸管。用于淋洗液制备。



4 PCS

6.1820.010 适配器 1/8" 气体软管/M6 螺纹

用于连接气体软管 1/8", 螺纹型号为 M6。



1 PCS

6.1828.020 五路软管接口 M6，用于连接容器

用于最多连接 5 根软管



1 PCS

6.1829.070

用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器的软管套
件

用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器测量头的软管套件。由 4 个带 M6 接口的 FEP 软管组成，具有薄型加液器尖管及弯折保护（2 x 82 mm 长以及 2 x 110 mm 长）。



1 PCS

6.2621.000

活动扳手

最大开口： 20毫米。用于IC分析仪



1 PCS

6.2053.000

电缆固定夹

电缆夹，用于固定电缆与连接管



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2141.300	远程电缆 843-样品处理系统 用于连接 843 泵单元和样品处理系统的泵控制器的远程电缆	
6.2141.200	电缆，732/819（远程口）-733/820（填充/进样口） 电缆，IC检测器（远程口）-万思得分离中心（填充/进样口）	
6.2148.010	远程盒，MSB 另外的远程接口，用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。	