



848 Titropackage plus

2.848.0110

在狭小空间中的紧凑小巧且价格经济的电位分析自动化仪器系统!

在 848 Titropackage plus 中已经包含快速安装以及直接使用系统进行工作所需的全部元件。大量预先定义的滴定方法，与极为简便的操作方式相结合，因此可直接使用。该系统由 848 Titrino plus、869 Compact Sample Changer、802 Stirrer（棒式搅拌器）、Ecotrode plus 以及其他附件组成。

Scope of delivery 2.848.0110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus

紧凑型滴定仪，用于

- 通过自动等当点识别进行动态等当点滴定（DET）
- 通过自动等当点识别进行等量等当点滴定（MET）
- 终点设定滴定（SET）



1 PCS

1.802.0010

802型杆式搅拌器，用于727型 滴定台

杆式搅拌器，带分开的6.2137.000速度控制器及6.1909.010螺旋桨搅拌器。



1 PCS

1.869.0010

869 Compact Sample Changer

869 Compact Sample Changer 可在最小空间内快速简便地实现 Titrino plus 应用的自动化。此自动进样器特别适用于少数多重测定以及小样品系列。在总共 12 个位置处可全自动地进行不同滴定，以及清洁并存放电极。

通过实时显示的大屏幕，可直接观察样品系列的当前状态，并且随时优先分析重要样品。

在不同方法模板的基础上，可创建应用相关的方法并进行保存。在 Compact Sample Changer 和 Titrino plus 之间的通讯则通过远程信号来实现，无需附加的控制盒或计算机。



1 PCS

6.0262.100

Ecotrode plus

适用于含水的酸/碱滴定的组合 pH 电极。固定磨口隔膜对污染不敏感。参比电解质：c (KCl) = 3 mol/L，储存在储存溶液中。



2 PCS

6.1446.000

SGJ 塞子 / B-14/ (15)



1 PCS

6.1459.300

塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 250 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 120 mL, 适用于样品架
6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141, 250 个



2 PCS

6.1805.110

FEP管 / M6 / 80厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1815.010

螺旋带 (Spiral band), 0.5 米

用于将不同的电缆或管路束在一起



1 PCS

6.1909.050

搅拌螺旋桨 / 102 毫米

802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头, 用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯 (6.1459.300)



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2141.230

远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统 和 Titrino plus -/泵单元的电缆。

远程连接集成型样品处理系统/集成型 自动样品处理系统 和 Titrino plus 和/或 泵单元的电缆。



1 PCS

6.2147.000

数字 USB 键盘

数字 USB 键盘，用于 Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler 和 899 Coulometer。带两个集成的 USB 接口。



2 PCS

6.2151.100

USB适配器，MINI (OTG) / USB A

用于连接的USB仪器。



1 PCS

6.2307.230 缓冲溶液, pH 4, 7与9

混合缓冲液, pH 4.00/7.00/9.00 (25°C), 装于单次使用的小袋中, 无色, 盒装, 每盒3 x 10 x 30 毫升



1 PCS

6.2325.000 pHit kit

pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明



1 PCS

6.2621.130 六角扳手 (Hexagon key), 2毫米
2 mm.



1 PCS

6.2621.140 六角扳手 (Hexagon key), 2.5毫米



1 PCS

6.2739.010

扳手

用于交换单元



1 PCS

6.3026.220

20毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，20毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE /PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



1 PCS

6.6061.010

Titrimo plus 所用的存有方法的记忆棒

包括可直接输入 Titrimo plus 的食品 PAC、葡萄酒 PAC、油 PAC的方法。



Optional accessories

Order no.	Description
2.142.0100	热敏打印机 Custom Q3X 带 USB 接口的一体式打印机，用于 • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter (电缆 6.2151.140) • Eco Dosimat / 滴定仪 • 862 Compact Titrosampler • 870 KF Titrino plus • 899 Coulometer 纸宽 60 mm（40 个字符）。包括 USB 电缆 6.2151.120。

