



849 Level Control 非金属（用于液罐）

2.849.0020

万通仪器的附加装备。用于远程监控液罐中的淋洗液、辅助溶液或废液的液位。849 Level Control 可避免泵的干转及/或液罐溢出。它适用于水状溶液、溶剂和悬浮液。


该非金属传感器可在电导率极低的溶液中使用。由此也可用于离子色谱分析。

Scope of delivery 2.849.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.849.0020	849 Level Control 非金属（用于液罐）
万通仪器的附加装备。用于远程监控液罐中的淋洗液、辅助溶液或废液的液位。849 Level Control 可避免泵的干转及/或液罐溢出。它适用于水状溶液、溶剂和悬浮液。 该非金属传感器可在电导率极低的溶液中使用。由此也可用于离子色谱分析。		



1 PCS 6.1113.100 10 L 容器的液位传感器 MF
Level Control MF 的传感器



1 PCS 6.1619.000 807 Dosing Unit 的吸附管



1 PCS 6.2151.060 电缆，用于 Level Control 和 Eluent Production Modul

连接电缆，用于传感器和 Level Control 以及 Eluent Production Modul。

