



849 Level Control 非金属（用于液瓶）

2.849.0030

用于 «Inline Eluent Preparation» 和通过远程监控淋洗液瓶或辅助溶液瓶液位的辅助设备。849 Level Control 防止泵的干运转或通过选配的 «FULL Sensor» 防止溢流。随供的 «EMPTY Sensor» 适合在有水溶液、溶剂和悬浮液的情况下使用，试验棒长度是专为 2 L 淋洗液瓶设计的。

该非金属传感器可在电导率极低的溶液中使用。由此也可用于离子色谱分析，特别适用于超纯水。

Scope of delivery 2.849.0030

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS 1.849.0020 849 Level Control 非金属（用于液罐）

万通仪器的附加装备。用于远程监控液罐中的淋洗液、辅助溶液或废液的液位。849 Level Control 可避免泵的干转及/或液罐溢出。它适用于水状溶液、溶剂和悬浮液。

该非金属传感器可在电导率极低的溶液中使用。由此也可用于离子色谱分析。



1 PCS 6.1619.000 807 Dosing Unit 的吸附管



1 PCS 6.2151.060 电缆，用于 Level Control 和 Eluent Production Modul

连接电缆，用于传感器和 Level Control 以及 Eluent Production Modul。



1 PCS 6.1626.000 瓶盖 GL 45，用于液位传感器

该瓶盖嵌入传感器 6.2769.XXX，此液位传感器给出瓶中或容器中的液位是 EMPTY（空）或 FULL（满）。



1 PCS

6.1815.010 螺旋带 (Spiral band), 0.5 米

用于将不同的电缆或管路束在一起



1 PCS

6.2769.110 传感器 EMPTY (空), 用于 2 L 瓶的液位传感器

该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中, 告知液位传感器 EMPTY (空) 状态, 用于 2 L 瓶。包括两个传感棒, 一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2769.000	传感器 FULL（满），用于液位传感器	
6.2769.100	传感器 EMPTY（空），用于 1 L 瓶的液位传感器	
6.2769.120	传感器 EMPTY（空），用于 10 L 容器的液位传感器	