



用于抗氧化剂的 858 Professional Sample Processor VA

2.858.0130

用于抗氧化剂的 858 Professional Sample Processor VA 可以全自动处理润滑剂的样品系列，以便与 Professional-VA 设备和 viva 组合，测定抗氧化剂浓度。该系统直接由 viva 软件进行操控。一同提供的样品架可以容纳 24 个样品，在测定以进行样品前处理前，自动在自动进样器上提取它们。

用于抗氧化剂的 858 Professional Sample Processor VA 供货时内置安装了机械臂，包括装配整套工作平台所需的附件、样品架、磁力搅拌器和连接电缆，但是不带冲洗装备。

Scope of delivery 2.858.0130

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------


1 PCS 1.858.0020 858 Professional Sample Processor – Pump

858 Professional Sample Processor – Pump 可处理体积在 500 μ L 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用内置的双向双通道蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。



1 PCS 1.741.0010 741磁力搅拌器

用于样品转换器的磁力搅拌器。



1 PCS 1.800.0040 800 Dosino (电缆长度 0.65 m)

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 0.65 m）。



24 PCS 6.1432.210 透明玻璃材质的样品杯 75 mL, 1 个

透明玻璃材质的样品杯 75 mL, 适用于样品架 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900, 1 个



1 PCS

6.1446.000

SGJ 塞子 / B-14/ (15)



1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.1602.115

瓶盖 / S 40 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 S 40 (Merck...)。



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS

6.1803.020 PTFE 毛细管，内径 0.97 毫米 / 5 米

可用于所有IC分析仪。



1 PCS

6.1808.010 连接件 2xM6

2 个外螺纹 M6。交换单元和 676 Sample Changer 的螺栓连接的组成部分。



1 PCS

6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS

6.1808.060 T 形接头 / M6 内部

3 个螺纹 M6 内部。



1 PCS

6.1819.080 进气管

用于Rancimat以及PVC Thermomat



1 PCS

6.1826.430 泵管 Tygon MHLL (黄色/蓝色), 2 个堵头

用于在伏安测量中测定抗氧化剂



1 PCS

6.1829.080 吸液管 / M6 / 0.3 m



1 PCS

6.1831.020 PEEK 毛细管, 内径 0.75 毫米, 22 厘米

用于所有IC 元件。



24 PCS

6.1903.010

搅拌子 / 12 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 12 毫米



1 PCS

6.2037.040

铝箔固定器

铝箔固定器，用于卡尔费休样品转换器的75毫升样品杯



1 PCS

6.2041.340

样品架，24 x 75 mL，（聚氯乙烯）

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2621.080

毛细管切管器

用于轻松切割塑料毛细管的切割工具，1/16" 和 1/8"，包括 5 把备用刀片。



1 PCS

6.2621.090

1/2英寸扳手

用于1/2英寸的螺丝。用于IC样品处理器



1 PCS

6.2621.100

内六角扳手，3 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS

6.2744.014 压力螺丝2x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（PEEK毛细管连接管）



4 PCS

6.2744.080 螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器


带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



2 PCS

6.2744.160 连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置


安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS

6.2744.290

T 形接头 3 × UNF 10/32, 带支架




1 PCS

6.2744.350

PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝 14 mm, 3 个

带有 UNF 10/32 接口。用于连接吸收剂模块中的 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管。



4 PCS

6.2747.010

样品管 50 mL

带蓝色螺纹密封件和 mL 刻度。每套 25 个。




1 PCS

6.2751.110

安全盖板

用于高级 IC/VA 样品处理器的安全盖板。



1 PCS

6.2820.000

Al箔

1000张，圆形，直径80毫米。厚度：0.010毫米。与6.2037.030铝箔支撑一起使用，用于6.1432.210样品杯。用于674 KF样品转换器



1 PCS

6.2833.020

针固定器，1/8英寸。带M6管连接

用于样品处理器。用于FEP管与M6连接器之间的连接



1 PCS

6.2841.110

用于移液装备的冲洗台

用于移液装备的冲洗台



1 PCS

6.2846.010

氧化锆样品针头，带 PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管

用于离子色谱分析中的样品处理器和 Autosampler。PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管确保能穿透瓶盖。



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

