



889 IC Sample Center Basic

2.889.0030

889 IC Sample Center Basic 是一款功能强大的高通量自动样品处理器，是应对现代化分析实验室挑战的优选设备。它依据 x-y-z 原理工作。双针系统可刺透容器盖和隔垫。

使用离子色谱仪系统中的蠕动泵，或者使用 800 Dosino 进行样品转移，比如使用智能 Partial-Loop 注射技术。

支持 MagIC Net 4.1 和以上版本。

Scope of delivery 2.889.0030

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.1807.010	用于内径6-9毫米连接管的Y型连接器 连接器，用于废液管



2 PCS 6.1816.070 硅管 8/12 mm, 1m
用于 IC Sample Center



2 PCS 6.2041.200 样品架, 48 x 11 mL, (Al)

与 889 IC Sample Center 适配的样品架, 用于 48 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材料: 铝 (Al)



1 PCS 6.2151.020 电缆, USB A - USB B, 1.8米
USB连接电缆



1 PCS 6.2743.107 PP 样品瓶, 0.7 mL, 用于 IC Sample Center, 100
个
100 个样品容器



1 PCS

6.2743.127

用于 6.2743.1XX Si/PTFE 的隔垫

100 个



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1448.057	铝隔膜盖/ 100片 包括密封铝箔。	
6.1448.067	带隔垫的转锁, 100 个 带隔垫的转锁, 适用于 8 mL 样品瓶, 6.2420.007, 100 个	
6.2041.210	样品架, 12 x 6 mL, (Al) 与 889 IC Sample Center 适配的样品架, 用于 12 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2419.000。 材料: 铝 (Al)	
6.2419.007	样品瓶 6 mL, 100 件 样品瓶, 用于最多 6 mL 样品, 适用于隔垫 6.1448.057, 100 件	

6.2420.007 带螺纹的 8 mL 样品瓶，100 个

带螺纹的 8 mL 样品瓶，适用于转锁 6.1448.067，100 个



6.2621.110 弯边钳

弯边钳，用于密封6 毫升的样品瓶。与774卡氏炉样品处理系统一起使用。



6.2743.100 PP 样品瓶，0.7 mL，用于 IC Sample Center，1000 个
1000 个样品容器



6.2743.107 PP 样品瓶，0.7 mL，用于 IC Sample Center，100 个
100 个样品容器




6.2743.110 PP 样品瓶, 0.3 mL, 用于 IC Sample Center, 1000 个
1000 个样品容器



6.2743.117 PP 样品瓶, 0.3 mL, 用于 IC Sample Center, 100 个
100 个样品容器。



6.2743.120 用于 6.2743.1XX Si/PTFE 的隔垫
1000 个



6.7303.100 玻璃小管, 1.5 mL, 100 只

用于与以下自动进样器搭配使用: Liquid Autosampler CIC (TEI)、
MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



6.7303.110 67303100 的隔垫，100 个

用于与以下自动进样器上的 67303100 玻璃小管搭配使用：Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



6.05330.220 离子色谱渗析装备：Full-Loop, PP, 889 Basic

离子色谱渗析装备包含用蠕动泵将样品从 889 IC Sample Center Basic 转移至离子色谱仪所需的所有配件。



6.2816.220 毛细管针，79 μ L

用于 889 IC Sample Center Basic



6.05330.230 离子色谱渗析装备：MiPT, 889 Basic

用于安装 Dosino 以搭配 889 Basic (28890030 & 28890040) 进行局部回路进样的附件组

