




898 XYZ Sample Changer 48 x 250 mL

2.898.0210

898 XYZ Sample Changer 的特点在于其工作速度以及在无人看管的情况下能处理的样品数目。该 Sample Changer 上可安放两个各带 24 x 250 mL 样品杯的样品盘，并能对其进行连续处理。一旦完成第一个样品盘的处理，就可将其更换上另一个样品盘。借助内置的清洗台及隔膜泵可使所用传感器始终保持最佳状态。可通过计算机操作使用滴定软件 tiamo™ 进行控制。

Scope of delivery 2.898.0210

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.898.0010	XYZ Sample Changer



2 PCS 6.1621.010 PE (聚乙烯) 容器 / 30 L

淋洗液容器, 用于在线离子色谱仪。



5 PCS 6.1236.020 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 带O型圈



50 PCS 6.1432.320 透明玻璃材质的样品杯 250 mL, 1 个

透明玻璃材质的样品杯 250 mL, 适用于样品架 6.2041.310、
6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020
和 6.2068.030, 1 个



5 PCS 6.1446.000 SGJ 塞子 / B-14/ (15)



3 PCS 6.1446.010 塞子

用于样品转换器



1 PCS 6.1458.010 滴定头, 6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔

带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。



2 PCS 6.1543.200 滴定头 / 螺纹 M6

带防扩散阀的滴定头。



2 PCS 6.1621.110 30升的桶的盖子

30升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行运输



2 PCS

6.1805.530

FEP管 / M6 / 2米

带光照保护和扭折保护



3 PCS

6.2709.070

导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



1 PCS

6.6067.000

用于 898 XYZ Sample Changer 的 U 盘




1 PCS


6.2071.040

样品盘 24 x 250 mL, 用于 898 XYZ SC, 左侧



用于 24 x 250 mL 样品杯 (6.1432.320) 的样品盘, 适用于 898 XYZ Sample Changer。该样品盘上有用于外部冲洗台的空位, 并用数字 1 – 24 进行标记。置于自动进样器的左半侧。每台 Pro 898 XYZ SC 最多可安放两个样品盘。



用于 24 x 250 mL 样品杯 (6.1432.320) 的样品盘, 适用于 898 XYZ Sample Changer。该样品盘上有用于外部冲洗台的空位, 并用数字 25 – 48 进行标记。置于自动进样器的右半侧。每台 Pro 898 XYZ SC 最多可安放两个样品盘。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2071.020	样品盘 41 x 120 mL，用于 898 XYZ SC，左侧	
	用于 41 x 120 mL 样品杯（6.1459.300）的样品盘，适用于 898 XYZ Sample Changer。该样品盘上有用于外部冲洗台的空位，并用数字 1 – 41 进行标记。置于自动进样器的左半侧。每台 Pro 898 XYZ SC 最多可安放两个样品盘。	
6.2071.030	样品盘 41 x 120 mL，用于 898 XYZ SC，右侧	
	用于 41 x 120 mL 样品杯（6.1459.300）的样品盘，适用于 898 XYZ Sample Changer。该样品盘上有用于外部冲洗台的空位，并用数字 42 – 82 进行标记。置于自动进样器的右半侧。每台 Pro 898 XYZ SC 最多可安放两个样品盘。	
6.7600.010	用于 898 XYZ Sample Changer 的收集槽	
	898 XYZ Sample Changer 用收集槽。	
6.7600.020	用于 898 XYZ Sample Changer 的冲洗台支架	
	898 XYZ Sample Changer 用冲洗台支架。	

6.7600.030 用于 898 XYZ Sample Changer 的冲洗台

898 XYZ Sample Changer 用冲洗台。



6.7600.040 用于 898 XYZ Sample Changer 的管槽

用于 898 XYZ Sample Changer 的管槽



6.7600.050 用于 898 XYZ Sample Changer 的滴定头架

用于 898 XYZ Sample Changer 的滴定头架



6.7600.060 用于 898 XYZ Sample Changer 的安全防溅盖板

用于 898 XYZ Sample Changer 的安全防溅盖板




6.7600.070 用于 898 XYZ Sample Changer 的冲洗和抽吸套件

用于 898 XYZ Sample Changer 的冲洗和抽吸套件 (FEP / TYGON)。



6.7600.080 用于 898 XYZ Sample Changer 的冲洗节流套件

用于 898 XYZ Sample Changer 的冲洗节流套件。



6.7600.090 用于 898 XYZ Sample Changer 的 24 伏供电单元

用于 898 XYZ Sample Changer 的 24 伏供电单元。

