




900 Touch Control

2.900.0010

Titrande、USB 样品处理器、856 Conductivity Module、867 pH Module 和 846 Dosing Interface 的操作单元。触摸灵敏、高度清晰的彩色屏幕以及可用于直接存取方法的收藏功能，都使操作能简单直观地完成。带有可直接连接到互联网上的以太网接口和用于连接 USB 打印机或 U 盘的 USB 接口。

对话框语言：德语、英语、中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、波兰语和意大利语。

Scope of delivery 2.900.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------


1 PCS

1.900.0010

900 Touch Control

Titrande、USB 样品处理器、856 Conductivity Module、867 pH Module 和 846 Dosing Interface 的操作单元。触摸灵敏、高度清晰的彩色屏幕以及可用于直接存取方法的收藏功能，都使操作能简单直观地完成。带有可直接连接到互联网上的以太网接口和用于连接 USB 打印机或 U 盘的 USB 接口。

对话框语言：德语、英语、中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、波兰语和意大利语。



1 PCS

6.6064.010

U 盘，用于 900 Touch Control



1 PCS


6.2723.300

900 Touch Control 的保护盖

900 Touch Control 的保护盖



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2148.050	USB/RS -232 转换器，用于 900 Touch Control 可将 900 Touch Control 扩展一个 RS-232 接口，用于连接例如天平。	
6.2151.030	电缆，USB A - USB B / 0.6米 电缆，USB A - USB B	
2.142.0100	热敏打印机 Custom Q3X 带 USB 接口的一体型打印机，用于 • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter (电缆 6.2151.140) • Eco Dosimat / 滴定仪 • 862 Compact Titrosampler • 870 KF Titrino plus • 899 Coulometer 纸宽 60 mm（40 个字符）。包括 USB 电缆 6.2151.120。	

6.2107.120 Manual Dosing Controller - Ti-Touch

用 916 Ti-Touch 和 900 Touch Control 进行手动配液和手动滴定时使用的手柄。需要 6.2148.010 Remote Box MSB。



2.143.0200 点阵式打印机 TX-900MH

紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)



(+) 电缆包含在标准配置中
