



910 PSTAT mini

2.910.0010

理想的电化学入门设备

910 PSTAT mini 是一台小巧紧凑的计算机控制的恒电位仪，该仪器配有 USB 接口，用于培训及研发方面的简单应用。随附的 PSTAT 软件简明直观，方便易用，并配有最重要的电化学测量技术。供货范围内包括价格优惠的一次性厚膜传感器，可以无需准备和预滴定直接使用。每个传感器均有 3 个必需的电极：

直径为 4 mm 的工作电极（碳电极、金电极或铂金电极）、一个参比银电极和一个辅助碳电极（置于一个陶瓷托架上）。

最重要的应用

- 电化学专业的培训（学生实习、示范实验）
- 电化学研究和发展（传感器开发、可逆电化学反应、反应动力学）

最重要的优点

- 小巧紧凑
- 价格低廉
- 无需保养的一次性传感器
- 经 USB 接口供电

- 简明直观的 PSTAT 软件

910 PSTAT mini 供货时置于运输箱中，随附下列配件：

- 6.2163.000 电极电缆，用于 910 PSTAT mini
- 6.2163.010 连接电缆，用于模拟电解池
- 6.1412.000 量杯
- 6.1412.010 量杯盖 6.1412.000
- 6.2703.020 量杯架圈 6.1412.000
- Mini USB 电缆
- 软件光盘
- 模拟电解池
- 厚膜电极（SPE）的选择范围：30 个碳电极，30 个金电极以及 15 个铂电极

Scope of delivery 2.910.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.910.0010	910 PSTAT mini

理想的电化学入门设备

910 PSTAT mini 是一台小巧紧凑的计算机控制的恒电位仪，该仪器配有 USB 接口，用于培训及研发方面的简单应用。随附的 PSTAT 软件简明直观，方便易用，并配有最重要的电化学测量技术。供货范围内包括价格优惠的一次性厚膜传感器，可以无需准备和预滴定直接使用。



910 PSTAT mini 供货时置于运输箱中，随附下列配件：

- 6.2163.000 电极电缆，用于 910 PSTAT mini
- 6.2163.010 连接电缆，用于模拟电解池
- 6.1412.000 量杯
- 6.1412.010 量杯盖 6.1412.000
- 6.2703.020 量杯架圈 6.1412.000
- Mini USB 电缆
- 软件光盘
- 模拟电解池
- 厚膜电极（SPE）的选择范围：30 个碳电极和金电极以及 15 个铂电极

Optional accessories

Order no.	Description	
6.2163.020	用于 910 PSTAT mini 的远程电缆	
