



# 912 Conductometer, 实验室型号

2.912.0210

便携式单通道电导率测量仪，用于对电导率/总溶解固体值/盐度和温度进行测量。通过这种电池供电且带有支架板的测量设备，您便可以实现面向现场和在实验室中测量的装备。

- 内置电池组的便携式电导率测量仪
- 瑞士万通的 4 导线电导电极用模拟电导率测量输入端
- 坚固实用的防水防尘外壳 (IP67)，适合户外及实验室使用
- 背光 LCD 彩色显示屏，用于方便读取结果
- USB 接口，用于方便将数据从计算机导出到打印机上
- 更大的内存 (10000 数据组)
- 引线保护型用户和专家模式，防止修改一些默认参数
- GLP 达标打印和数据导出，带用户 ID 和时间戳

## Scope of delivery 2.912.0210

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

可在实验室及途中实现电导率/TDS/盐度和温度测量等常规应用。

912 Conductometer 可测量电导、总溶解固体值、盐度和温度，并在大尺寸的彩色显示屏上显示。重要信息，如充电状态、用户、ID 等均可清晰列出，一目了然。专家模式设有密码可进行保护，避免无意中更改各种参数。

该测量计配有蓄电池用于移动式应用，这样可以方便地随处充电。它当然也符合 IP67 的要求。

该移动式测量计可通过一个支架板轻松地改装为实验室测量仪器，反之亦然。

极大的测量值储存器（10000 条书籍）和 USB 接口（符合 GLP 要求的打印件或通过 TiBase 中数据管理选项进行数据输出）提供了的数据处理可能。



支架板，可将移动式 912/913/914 pH/Konduktometer 转换为一台实验室仪器。



实用的支架，用于将电极存放容器固定在 pH /Conductometer 912、913 或 914 上。



1 PCS                      6.2050.010                      吊带，用于 912/913/914

吊带，用于 912/913/914 Metern



---

1 PCS                      6.2151.100                      USB适配器， MINI (OTG) / USB A

用于连接的USB仪器。



---

1 PCS                      6.2151.110                      USB 电缆，1.8 米

用于连接仪器。



---

1 PCS                      6.2166.100                      USB 电源 5.25V/1.53A

USB 电源，用于 912 / 913 / 914

效率等级 VI



## Optional accessories

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2166.500 | <p>12V USB 适配器, 用于 912 / 913 / 914 pH/电导计</p> <p>12V USB 适配器, 用于 912 / 913 / 914 pH/电导计。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2151.140 | <p>Y 型电缆, USB A 型插口 - USB B 型插口 - Mini B 型插口</p> <p>用于将 USB 打印机连接到 pH/Conductometer 912 / 913 / 914 上的 Y 型电缆。借助此电缆可同时将打印机和电源设备与测量设备相连接。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.0917.080 | <p>电导电极 <math>c = 0.5 \text{ cm}^{-1}</math>, 带 Pt1000 (固定电缆)</p> <p>带池常数的 4 线电导电极 <math>c = 0.5 \text{ cm}^{-1}</math> (指导数值), 集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆, 用于连接到 912/914 测量仪上。</p> <p>得益于聚丙烯制成的坚固/不易破碎的塑料杆, 该传感器可以承受极高的机械载荷, 并适用于测量中等的电导率 (<math>15 \mu\text{S}/\text{cm}</math> 至 <math>250 \text{ mS}/\text{cm}</math>), 例如:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 饮用水</li><li>• 地表水</li><li>• 废水</li></ul> |



6.0918.040 电导电极  $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ , 带 Pt1000 (固定电缆)

带池常数的不锈钢电导电极  $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$  (指导数值), 集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆, 用于连接到 912/914 测量仪上。  
该传感器适用于测量较低的电导率 ( $0 \mu\text{S}/\text{cm}$  至  $300 \mu\text{S}/\text{cm}$ ), 例如: 去离子水。



6.0919.140 电导电极  $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ , 带 Pt1000 (固定电缆)

带池常数的 3 线电导电极  $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$  (指导数值), 集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆, 用于连接到 912/914 测量仪上。  
该传感器适用于测量较高的电导率 ( $0.1$  至  $1000 \text{ mS}/\text{cm}$  以下), 例如:

- 海水
- 冲洗水
- 生理溶液



6.2324.110 电导率标准液  $100 \mu\text{S}/\text{cm}$  5x30mL

用于校正电导测量池的电导率标准液, 池常数  $c = 0.1/\text{cm}$ 。



带 USB 接口的一体式打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。

---