



# NIRS XDS RapidLiquid 模块

2.921.0410

快速精确地分析各种液体和悬浮液

NIRS XDS RapidLiquid Analyzer 分析仪可快速精确地分析液体制剂和物质。按下按钮即可得到精确的测量结果，NIRS XDS RapidLiquid Analyzer 是适用于实验室和工艺过程中质量控制的可靠且方便的解决方案。样品将被预置在可重复使用的石英比色皿或一次性玻璃瓶中；可控制温度的样品室确保可重现的分析条件，由此得到精确的测量结果。

## Scope of delivery 2.921.0410

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

快速精确地分析各种液体和悬浮液

NIRS XDS RapidLiquid Analyzer 分析仪可快速精确地分析液体制剂和物质。按下按钮即可得到精确的测量结果，NIRS XDS RapidLiquid Analyzer 是适用于实验室和工艺过程中质量控制的可靠且方便的解决方案。样品将被预置在可重复使用的石英比色皿或一次性玻璃瓶中；可控制温度的样品室确保可重现的分析条件，由此得到精确的测量结果。



## Optional accessories

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.7403.030 | XDS 10 mm 一次性玻璃瓶用支架 (6.7402.100)<br><br>直径为 10 mm 的一次性玻璃瓶的支架。                                                                                                                                               |    |
| 6.7403.020 | XDS 2 mm 一次性玻璃瓶用支架 (6.7402.070)<br><br>直径为 2 mm 的一次性玻璃瓶的支架。                                                                                                                                                 |    |
| 6.7403.000 | NIRS XDS 8 mm 一次性玻璃瓶用支架 (6.7402.000)<br><br>直径为 8 mm 的一次性玻璃瓶的支架。                                                                                                                                            |  |
| 6.7402.070 | 一次性样品瓶，直径 2 mm，透射<br><br>200 个可封闭的玻璃（硼硅）一次性样品瓶，直径为 2 mm，适用于分析透射中的液体。<br><br>兼容： <ul style="list-style-type: none"><li>• 支架 OMNIS NIR，小管，2 mm (6.07401.050)</li><li>• DS2500 支架适用于流动池 (6.7492.000)</li></ul> |  |

6.7402.100      一次性样品瓶，直径 10 mm，透射

195 个可封闭的玻璃（硼硅）一次性样品瓶，直径为 10 mm，适用于分析透射中的液体。

兼容：

- 支架 OMNIS NIR，小管，10 mm (6.07401.080)
- DS2500 支架适用于 4 mm 一次性样品瓶 (6.7492.030)



---

6.7402.240      一次性样品瓶，8 mm，透射，数量 100

100 个玻璃（硼硅）一次性样品瓶，具有 8 mm 的光路长度，适用于分析透射中的液体。一次性样品瓶交付时带有所属的螺旋塞（件数 = 100）。

兼容：

- 支架 OMNIS NIR，小管，8 mm (6.07401.070)
- DS2500 支架适用于 8 mm 一次性样品瓶 (6.7492.020)



---

6.7402.260      一次性样品瓶用螺旋塞，4 mm，数量 100

100 个 4 mm 透射一次性样品瓶用螺旋塞 (6.7402.250)。

