




941 Eluent Production Module

2.941.0010

941 Eluent Production Module 可自动制备淋洗液。能够在无需人工干涉的情况下进行持续地不间断工作，并确保稳定的保留时间。可与所有的万通离子色谱仪组合应用，并由 MagIC Net 进行操控。

Scope of delivery 2.941.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.941.0010	941 Eluent Production Module

941 Eluent Production Module 可自动制备淋洗液。能够在无需人工干涉的情况下进行持续地不间断工作，并确保稳定的保留时间。可与所有的万通离子色谱仪组合应用，并由 MagIC Net 进行操控。



1 PCS

1.800.0030

800 Dosino (电缆长度 1.5 m)

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。



1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.1602.160

淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS

6.1618.050

40毫米螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带40毫米螺纹的试剂瓶连接到GL45接口的转接器



1 PCS

6.1621.000

容器，10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



1 PCS

6.1621.100

10升的桶的盖子

10升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行运输



1 PCS

6.1624.000

SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上



1 PCS 6.1626.000 瓶盖 GL 45, 用于液位传感器

该瓶盖嵌入传感器 6.2769.XXX, 此液位传感器给出瓶中或容器中的液位是 EMPTY (空) 或 FULL (满)。



4 PCS 6.1805.530 FEP管 / M6 / 2米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.280 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器, M6 内部

用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器, 用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。



1 PCS 6.1815.010 螺旋带 (Spiral band), 0.5 米

用于将不同的电缆或管路束在一起



1 PCS

6.1819.100

FEP 吸管，用于 2 L 瓶

带 M6 接口的瓶盖吸管。用于淋洗液制备。



1 PCS

6.1819.110

FEP 吸管，用于容器

带 M6 接口的容器盖吸管。用于淋洗液制备。



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2151.060

电缆，用于 Level Control 和 Eluent Production Modul

连接电缆，用于传感器和 Level Control 以及 Eluent Production Modul。



1 PCS

6.2744.200

转接器，外UNF 10/32 / 内M6

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。



1 PCS

6.2769.000

传感器 FULL（满），用于液位传感器

该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 FULL（满）状态，用于 1 L 和 2 L 瓶以及容器。包括两个传感棒，一条引入管和将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，50 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2769.100	传感器 EMPTY（空），用于 1 L 瓶的液位传感器	
	该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 EMPTY（空）状态，用于 1 L 瓶。包括两个传感棒，一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。	
6.2769.110	传感器 EMPTY（空），用于 2 L 瓶的液位传感器	
	该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 EMPTY（空）状态，用于 2 L 瓶。包括两个传感棒，一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。	
6.2769.120	传感器 EMPTY（空），用于 10 L 容器的液位传感器	
	该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 EMPTY（空）状态，用于 10 L 容器。包括两个传感棒，一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。	
6.5330.090	离子色谱装备：Eluent Production Module 上的附加淋洗液设备	
	Eluent Production Modul 的附件组。包括扩展淋洗功能的所有部件。液位传感器必须根据应用单独订购。	

6.1626.000 瓶盖 GL 45，用于液位传感器

该瓶盖嵌入传感器 6.2769.XXX，此液位传感器给出瓶中或容器中的液位是 EMPTY（空）或 FULL（满）。



6.2151.060 电缆，用于 Level Control 和 Eluent Production Modul

连接电缆，用于传感器和 Level Control 以及 Eluent Production Modul。

