



943 Professional Reactor Vario

2.943.0110

943 Professional Reactor Vario 是一种可加热的反应器，专为柱前和柱后衍生而设计。该仪器具有可长时间连续运行、加热速度快且可在高达 150 ° C 下反应的特点。

Scope of delivery 2.943.0110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario



1 PCS 6.1015.100 Metrosep BP 1 Guard/2.0

Metrosep BP 1 Guard/2.0 用于在柱后反应剂液体路径中产生足够高的工作压力。它与高压泵组合，用于在专业反应器中输送柱后反应剂。



1 PCS 6.1803.150 PTFE Capillary i.d. 0.25 mm / 1 m



2 PCS 6.1831.100 PEEK 毛细管，内径0.25 毫米， 1 米



1 PCS 6.2151.020 电缆，USB A - USB B，1.8米
USB连接电缆



1 PCS

6.2621.100

内六角扳手，3 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.140

六角扳手（Hexagon key），2.5毫米



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS

6.2744.014

压力螺丝2x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（PEEK毛细管连接管）




1 PCS

6.2845.100 整套板式反应器，用于 Professional Reactor
智能型板式反应器，用于 PCR 应用。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1602.200	瓶盖 2 x M6, 1 x M8, 适用于 6.1608.120 用于淋洗液瓶的瓶盖, PP 制。	
6.1608.120	PP 淋洗液瓶, 2 L 淋洗液瓶, 适用于不能用玻璃的应用。	
6.1836.020	预热毛细管, 带管芯, 1.44 m 适用于 Professional Reactor / Heater 的预热毛细管	
6.2061.110	带传感器的接液盘, 用于专业型IC仪器。	

6.2061.120 系统连接件

将适配于 Professional IC 底面的 IC 模块与 Compact IC 连接组合在一起



6.2744.320 PEEK 两通 M6 / UNF 10/32

用于连接输送管（M6）和毛细管（UNF 10/32）




6.2845.110 整套 HT 反应板，用于 Professional Reactor

用于 PCR 柱后衍生应用的带反应器的反应板（> 120° C）。带 PEEK 聚醚醚酮反应器毛细管。




6.2845.200 6.2845.100 的整套反应器

板式反应器的备用反应器



6.2845.600 整套柱架，用于 Professional Thermostat
智能型柱架，用于 Professional Thermostat



6.2061.100 Professional IC 设备瓶架
Professional IC 设备的盖板和瓶架。



6.2845.210 整套 HT 高温反应器，用于 6.2845.110
用于高温 PCR 柱后衍生应用的反应器 (> 120° C)。带 PEEK 聚醚醚酮
反应器毛细管。

