



943 Professional Thermostat Vario

2.943.0210

943 Professional Thermostat Vario 属于单机柱温箱，可用于最大长度各为 150 mm 的两个柱。它具有加热速度快的特点，可在不超过 80° C 的情况下同时运行两个分离柱。

Scope of delivery 2.943.0210

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario



1 PCS

6.1831.100

PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米, 1 米



1 PCS

6.2151.020

电缆, USB A - USB B, 1.8米

USB连接电缆



1 PCS

6.2621.100

内六角扳手, 3 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key), 2.5毫米



1 PCS

6.2744.040 2x UNF 10/32连接器

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上



1 PCS

6.2744.070 压力螺丝（短）


较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS

6.2845.600 整套柱架，用于 Professional Thermostat

智能型柱架，用于 Professional Thermostat



Optional accessories

Order no.	Description
6.1015.100	Metrosep BP 1 Guard/2.0 Metrosep BP 1 Guard/2.0 用于在柱后反应剂液体路径中产生足够高的工作压力。它与高压泵组合，用于在专业反应器中输送柱后反应剂。 
6.1602.200	瓶盖 2 x M6, 1 x M8, 适用于 6.1608.120 用于淋洗液瓶的瓶盖，PP 制。 
6.1608.120	PP 淋洗液瓶, 2 L 淋洗液瓶, 适用于不能用玻璃的应用。 
6.2061.100	Professional IC 设备瓶架 Professional IC 设备的盖板和瓶架。 

6.2061.110 带传感器的接液盘，用于专业型IC仪器。




6.2061.120 系统连接件

将适配于 Professional IC 底面的 IC 模块与 Compact IC 连接组合在一起



6.2744.330 Y形接头 3 × UNF 10/32




6.2845.100 整套板式反应器，用于 Professional Reactor

智能型板式反应器，用于 PCR 应用。




6.2845.110 整套 HT 反应板，用于 Professional Reactor

用于 PCR 柱后衍生应用的带反应器的反应板 (> 120° C)。带 PEEK 聚醚醚酮反应器毛细管。



6.2845.200 6.2845.100 的整套反应器

板式反应器的备用反应器



6.2845.210 整套 HT 高温反应器，用于 6.2845.110

用于高温 PCR 柱后衍生应用的反应器 (> 120° C)。带 PEEK 聚醚醚酮反应器毛细管。

