



945 Professional Detector Vario – Conductivity & Amperometry

2.945.0030

智能型单机检测器装配有高效能电导检测器 IC Conductivity Detector 和 IC Amperometric Detector，共有四种测量模式：DC、PAD、flexIPAD 和 CV。可与智能型离子色谱仪器联合使用，或作为独立的电导检测器使用。

Scope of delivery 2.945.0030

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.945.0030	945 Professional Detector Vario – Conductivity & Amperometry

智能型单机检测器装配有高效能电导检测器 IC Conductivity Detector 和 IC Amperometric Detector，共有四种测量模式：DC、PAD、flexIPAD 和 CV。可与智能型离子色谱仪器联合使用，或作为独立的电导检测器使用。



1 PCS 6.1831.010 PEEK 毛细管，内径0.25 毫米 / 3 米
用于所有IC 元件。




1 PCS 6.1831.030 PEEK 毛细管，内径0.75 毫米 / 3 米
用于所有IC 元件。



1 PCS 6.2151.020 电缆，USB A - USB B，1.8米
USB连接电缆



1 PCS 6.2165.000 连接电缆 61257XXX
电流检测器池的连接电缆。



1 PCS

6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS

6.2813.040 用于 IC Amperometric Detector 的 Dummy 电池。

用于性能测试的 Dummy 电池。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1257.010	喷嘴式流通池。 电流检测器池，采用喷嘴式几何原理。	
6.1257.100	薄层流通池 电流检测器池，采用薄层式几何原理。用于特殊应用和背压较高的系统（例如安培-质谱-联用）。	
6.1257.210	Au (金) 工作电极，3 mm 金工作电极，用于电流检测，直径 3 mm。	
6.1257.220	GC (玻碳) 工作电极 玻碳工作电极，用于电流检测，直径 3 mm。	

6.1257.230 Pt (铂) 工作电极
铂金工作电极, 用于电流检测, 直径 3 mm。



6.1257.240 Ag (银) 工作电极
银工作电极, 用于电流检测, 直径 3 mm。



6.1257.260 Au (金) 工作电极, 2 mm
金工作电极, 用于电流检测, 直径 2 mm。



6.1257.270 Cu (铜) 工作电极, 2 mm
铜工作电极, 用于电流检测, 直径 2 mm。替代碳水化合物分析中的金电极作为工作电极。



6.1257.720 Ag/AgCl 参比电极, 6.1257.xxx

银-氯化银参比电极, 用于电流检测。



6.1257.740 Pd (钯) 参比电极, 6.1257.xxx

钯参比电极, 用于电流检测



6.1257.810 Spacer (间隔垫片) 50 μm , 用于喷壁式流通池。

Spacer (间隔垫片) 50 μm , 用于电流喷壁式流通池, 3 个。




6.1257.820 Spacer (间隔垫片) 50 μm , 用于薄层式流通池

Spacer (间隔垫片) 50 μm , 用于电流式薄层式流通池, 3 个。



6.1257.830 Spacer (间隔垫片) 25 µm, 用于喷壁式流通池

Spacer (间隔垫片) 25 µm, 用于电流式喷壁式流通池, 3 个。



6.1257.840 Spacer (间隔垫片) 25 µm, 用于薄层式流通池

Spacer (间隔垫片) 25 µm, 用于电流式薄层式流通池, 3 个。



6.5337.000 离子色谱渗析装备 – 喷壁式流通池: 无电极

装备由喷壁式流通池组成, 带有附件, 无电极。



6.5337.010 离子色谱渗析装备 – 喷壁式流通池: Carb (Au、Pd)

装备由喷壁式流通池组成, 带有附件。用于碳水化合物分析, 带一个金工作电极和一个钯参比电极。



6.5337.020 离子色谱渗析装备 – 喷壁式流通池: Cyanid (Ag、Pd)

装备由喷壁式流通池组成，带有附件。用于氰化物分析，带一个银工作电极和一个钯参比电极。



6.5337.030 离子色谱渗析装备 – 喷壁式流通池: 阴离子 (GC、Ag/AgCl)。

装备由喷壁式流通池组成。用于阴离子分析，带一个玻碳参比电极和一个 Ag/AgCl 参比电极。



6.5337.200 离子色谱渗析装备 – 薄层流通池: 无电极

装备由薄层流通池组成，带有附件，无电极。



6.5000.200 附件包: IC Amperometric Detector (离子色谱电流检测器)

可选的 IC Amperometric Detector (离子色谱电流检测器) 配件，用于测定导电性小的溶液。



6.5337.210 离子色谱渗析装备：薄层式流通池：Carb（Au、Pd）

该装备包含了带有额外附件的薄层式流通池，配备用于碳水化合物分析的电极，带一个金工作电极和一个钯参比电极。

