





947 Professional UV/VIS Detector Vario MW

2.947.0020

智能多波长检测器，947 Professional UV/VIS Detector Vario MW，可对紫外光或可见光区域内的活性物质进行安全可靠的定量操作。最多可自由选择八种波长。通过二极管阵列进行检测。

Scope of delivery 2.947.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.947.0020	Professional UV/VIS Detector Vario MW



2 PCS 6.1831.100 PEEK 毛细管，内径0.25 毫米， 1 米



1 PCS 6.2151.020 电缆，USB A - USB B，1.8米
USB连接电缆



1 PCS 6.2744.070 压力螺丝（短）
较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS 6.2839.130 944 的流通池
944 Professional UV/VIS Detector Vario 的 PEEK 流通池



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2804.110	947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW 的氙灯 (UV) 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW 的替换氙灯。	
6.2630.100	UV/VIS Detector SW/MW UV 灯舱用盖子	
6.2630.200	UV/VIS Detector SW/MW VIS 灯舱用盖子	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario 943 Professional Reactor Vario 是一种可加热的反应器，专为柱前和柱后衍生而设计。该仪器具有可长时间连续运行、加热速度快且可在高达 150 ° C 下反应的特点。	

943 Professional Thermostat Vario 属于单机柱温箱，可用于最大长度各为 150 mm 的两个柱。它具有加热速度快的特点，可在不超过 80° C 的情况下同时运行两个分离柱。



Professional IC 设备的盖板和瓶架。




将适配于 Professional IC 底面的 IC 模块与 Compact IC 连接组合在一起



6.2764.000 62839130 的更换密封件

UV/VIS 仪器 10 mm (6.2839.130) 流通池的更换密封件



6.2804.120 947 Professional UV/VIS Detector 的卤素灯 II (VIS)

947 Professional UV/VIS Detector 可见区域的备用灯
只能与卤素灯 II 的 62630010 支架一起发挥作用

