



# Autolab IMP

3500003360

Autolab IMP 是一款紧凑型恒电位仪/恒电流仪，附带 EIS 功能。Autolab IMP 的总体规格（ $\pm 10\text{ V}$  顺从电压/测量电压/外施电压、 $\pm 100\text{ mA}$  测量电流/外施电流、 $10\text{ }\mu\text{Hz}$  至  $1\text{ MHz}$  EIS 频率范围和随附的模拟积分器）出色，使其成为可供任何教育实验室以及启动任何电化学项目时选用的十分适合的仪器。

Autolab IMP 附带强大的 NOVA 软件，并由该软件控制，其中包含专用的“EC 基础”程序库，这可使电化学教育过程变得更容易。模拟和数字输入/输出可用于控制 Autolab 附件和外部设备。

## Scope of delivery 3500003360

| Qt.   | Order no. | Description |
|-------|-----------|-------------|
| 1 PCS | CABLE.PWR | 电源线         |


用于 Autolab 仪器和附件的标准电源线。



1 PCS

CELLCBL.M101. 池电缆  
204


标准池电缆，1.5 m，可连接相对电极（CE）、参比电极（RE）、测量电极（S）、工作电极（WE）以及 M101/M204/PGSTAT204 的接地连接。



1 PCS

AUT.DUMCELL. Autolab 模拟电解池  
S

用于测试仪器的模拟电解池。




1 PCS

CBL.USB 标准 USB 电缆

标准 USB 电缆，用于 Autolab 仪器。



## Optional accessories

| Order no.               | Description                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBL.MONIT.<br>MAC.204.S | <p>监视器电缆，用于 M101/M204/PGSTAT204</p> <p>监视器电缆，用于 M101/M204/PGSTAT204，配备模拟输出 (<math>E_{out}</math>、<math>i_{out}</math> 和 <math>V_{out}</math>) 以及输入 (<math>V_{in}</math>) 接口。</p>  |
| ALL.CLIP.BLACK          | <p>黑色鳄鱼夹</p> <p>黑色鳄鱼夹，用于在电化学池中连接电极。</p>                                                                                                                                           |
| ALL.CLIP.RED            | <p>红色鳄鱼夹</p> <p>红色鳄鱼夹，用于在电化学池中连接电极。</p>                                                                                                                                         |
| AUT204.CASE             | <p>PGSTAT204 的外壳</p> <p>PGSTAT204 外壳的设计便于保存或携带 Autolab PGSTAT204 及其组件。PGSTAT204 外壳中的空间可存放 PGSTAT204、电缆、虚拟电池、电池连线、显示器电缆、NOVA 入门手册和 NOVA 安装光盘。</p>                                |

IME663.101.S 瑞士万通 663 VA Stand 伏安测量装置接口

瑞士万通 663 VA Stand 伏安测量装置接口

