



Booster20A增流器

3500003600

Booster20A 模块可将 PGSTAT302N 的最大电流增至 20 安培。与 Booster20A 联用时系统的响应电压为 20 V。

凭借其快速的响应时间，结合 FRA32M 模块 Autolab Booster20A 可优化燃料电池、蓄电池和超级电容器的电化学阻抗性能。booster 既可用于主动性电池也可用于被动性电池。Booster20A 可用于测量超级电容器的充电和放电特性、燃料电池的性能测试或大面积电极上的 DC或AC测量。

Scope of delivery 3500003600

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	CABLE.PWR	电源线

用于 Autolab 仪器和附件的标准电源线。



1 PCS

BST.EMER.BUTN Booster 紧急停机开关

Booster20A 配有紧急停机开关，可置放于接近仪器的位置。若有需要，可通过此开关将 Booster20A 立即断电。



1 PCS

CBL.BSTR20A. Booster20A 数字接口电缆
DIO

数字控制电缆，用于 Autolab Booster20A。

