



组合式聚合物膜电极，NO₃

6.00510.120

带聚合物膜的组合式硝酸选择性电极。

该 ISE 电极适用于：

- 水性溶液中 NO₃⁻ 的离子测量 ($7 \cdot 10^{-6}$ 至 1 mol/L)
- 在水性溶液中滴定

得益于坚固/为易碎的聚丙烯塑料杆和高分子膜片衬垫，传感器可以承受较高的机械载荷。使用的参考电解液为 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 。

Scope of delivery 6.00510.120

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



100 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2308.020	电解液, 3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)	
6.2308.050	电解液, 3 mol/L KCl (50 mL) 电解液c (KCl) = 3 mol/L, 50 mL (用于Ag/AgCl参比系统)	
6.2104.020	1米的电极电缆, F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪 (F型插座)。	