



电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆，0.65 m）

6.00921.040

带池常数的不锈钢电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ （指导数值），集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆（0.65 m），用于连接到 OMNIS 电导率测量模块上。

该传感器适用于测量较低的电导率（0 至 $300 \mu\text{S}/\text{cm}$ ），例如：去离子水或按照 USP 测量 645>。

Scope of delivery 6.00921.040

Qt.	Order no.	Description
20 Stk	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2324.010	Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL 电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正	
6.2324.110	电导率标准液 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30mL 用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。	
6.02101.020	电导测量模块 OMNIS Titrator 或滴定模块的测量通道，用于连接电导电极。	