



电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆，2.0 m）

6.00922.040

带池常数的不锈钢电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (指针值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (2.0 m)，用于连接到 OMNIS 电导率测量模块上。

该传感器适用于自动测量较低的电导率 (0 至 $300 \mu\text{S}/\text{cm}$)，例如：去离子水或按照 USP 测量 645>。

Scope of delivery 6.00922.040

Qt.	Order no.	Description
10 Stk	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL

电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正



6.2324.110 电导率标准液 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30mL

用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。



6.02101.020 电导测量模块

OMNIS Titrator 或滴定模块的测量通道，用于连接电导电极。

