



电导电极 $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆，2.0 m）

6.00924.080

带池常数的 4 导体电导电极 $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (2.0 m)，用于连接到电导率测量模块上。

得益于聚丙烯制成的坚固/不易破碎的塑料杆，该传感器可以承受较高的机械载荷，并适用于自动测量中等的电导率（15 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 至 250 mS/cm ），例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水

Scope of delivery 6.00924.080

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

20 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL

电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正



6.2324.110 电导率标准液 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30mL

用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。



6.2301.060 KCl离子标准，250毫升

KCl离子标准（250毫升， $c(\text{离子}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$ ），也可用作电导率测量的标准溶液。



6.02101.020 电导测量模块

OMNIS Titrator 或滴定模块的测量通道，用于连接电导电极。

