



5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ ，集成有 Pt1000 (固定电缆，0.65 m)

6.00925.100

带池常数的 5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (0.65 m)，用于连接到 OMNIS 电导率测量模块上。

该传感器适用于测量中等的电导率 ($5 \mu\text{S}/\text{cm}$ 至 $20 \text{ mS}/\text{cm}$)，例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水

Scope of delivery 6.00925.100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

20 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2324.010	Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL 电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正	
6.2324.110	电导率标准液 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30mL 用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。	
6.2301.060	KCl离子标准，250毫升 KCl离子标准（250毫升， $c(\text{离子}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$ ），也可用作电导率测量的标准溶液。	
6.02101.020	电导测量模块 OMNIS Titrator 或滴定模块的测量通道，用于连接电导电极。	