



电导电极 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆，2.0 m）

6.00930.140

带池常数的 3 导体电导电极 $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$ （标准值），集成有温度传感器 Pt1000 和固定电缆 (2.0 m)，用于连接到 OMNIS Measuring Module Conductivity 上。

该传感器适用于自动测量较高的电导率 (0.1 至 1000 mS/cm)，例如：

- 海水
- 冲洗水
- 生理溶液

Scope of delivery 6.00930.140

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

10 Stk

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



10 Stk

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2301.060 KCl离子标准， 250毫升

KCl离子标准（250毫升， $c(\text{离子})=0.1000\pm0.0005\text{ mol/L}$ ），也可用作电导率测量的标准溶液。



6.02101.020 电导测量模块

OMNIS Titrator 或滴定模块的测量通道，用于连接电导电极。

