



Metrosep A Supp 17 - 100/4.0

6.01032.410

Metrosep A Supp 17 柱是用于在环境温度下使用的离子分离柱，具有出色的性价比。Metrosep A Supp 17 - 100/4.0 可以在短时间内分离标准阴离子。通过高流速（最高 1.8 mL/min）灵活性，根据分离问题可以实现极短的分析时间。

Scope of delivery 6.01032.410

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.01032.500	Metrosep A Supp 17 Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 17 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 17, 使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术, 其特征是操作简便。只要将其拧到分析柱上即可。不需要任何工具。	
6.01032.510	Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 17, 使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。	
6.01032.530	Metrosep A Supp 17 S-Guard - 50/4.0	
	Metrosep A Supp 17 S-Guard 50/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 17, 使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。	