




棕色玻璃材质的样品杯 75 mL，30 个

6.01402.003

棕色玻璃材质的样品杯 75 mL，适用于 OMNIS 样品架 602041040，30 个

Optional accessories

Order no.	Description
6.02041.040	OMNIS 样品架 25 x 75 mL，PP 聚丙烯 OMNIS 样品架，用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place，适配 25 个样品杯。以下样品杯均可使用：6.01402.000、6.01402.003、6.1459.400。 塑料：聚丙烯 (PP)



6.01403.010 滴定头 4xM10 (P&P)

具有 4 M10 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中



6.01403.040 滴定头 2xNS14 (P&P)

带有 2 个 NS14 开口的滴定头，用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 取放模块，以及三个剂量提示装置。准备装配冲洗喷嘴。抽吸软管已经被放入滴定头中。



6.01900.020 搅拌螺旋桨 13 mm ETFE

搅拌螺旋桨 13 mm，ETFE，高度可调，用于棒式搅拌仪“Titrator”（滴定仪）或棒式搅拌仪“Sample Robot”



6.01404.040 烧杯适配器，用于 OMNIS 75 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 75 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位



6.01403.020 滴定头 4xM10，用于卡尔·费休滴定法（P&P）

具有 4 M10 开孔的滴定头，可用于具有 4 M10 螺旋接头和塞子的 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的卡尔·费休滴定法。



6.02710.000 KF Dis-Cover 盖子，用于 75 mL 的 OMNIS 样品杯，25 个

带密封件的盖子，用于在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中的样品杯 6.01402.000 和 6.01402.003 中进行容量式卡尔·费休滴定法。



6.02710.030 Dis-Cover 盖子，用于 75 mL 的 OMNIS 样品杯，25 个

OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中 75 mL 样品杯 6.01402.000 和 6.01402.003 用 DisCover 盖子。

