



单独的 pH 玻璃电极

6.0150.100

pH 玻璃电极，用于水性 pH 测量或在非水介质中的电位差计。该 pH 电极必须搭配一个参比电极使用。

- 通过长度优化，非常适合搭配自动进样器使用
 - 电子屏蔽
 - 蓝色 T 型玻璃，用于获得可靠结果
- 储存在水中。

Scope of delivery 6.0150.100

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.1236.050	套管， SGJ 14/12 毫米
		套管， SGJ 14/12 毫米， 聚乙烯



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	
6.0726.100	Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm） 带双结系统的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。 由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便的进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。传感器在交付的时候没有填充电解液。	
6.0750.100	LL ISE 参比电极 带双结系统的银/氯化银参比电极。 该参比电极特别适用于： • 自动化应用 • 离子测量 • 表面活性剂滴定 对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。c(KCl) = 3 mol/L 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。	