



模拟测量模块

6.02101.011


OMNIS Titrator 或滴定模块的模拟测量通道，用于连接模拟电极。与 OMNIS Software 版本 2.18 或以上兼容。

Scope of delivery 6.02101.011

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2621.140	六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



Optional accessories

Order no.	Description	
6.02104.000	电极线缆，G 型电极插头 / P 型插头，0.55 m 将模拟电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	
6.02104.010	电极线缆，G 型电极插头 / P 型插头，1.5 m 将模拟电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	
6.02104.020	电极线缆，G 型电极插头（温度传感器） / P 型插头，0.55 m 将温度传感器（G 型插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	
6.02104.030	电极线缆，G 型电极插头（温度传感器） / P 型插头，1.5 m 将温度传感器（G 型插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。	

6.02104.040 电极线缆，G 型电极插头（极化电极）/ P 型插头，0.55 m

将模拟极化电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。



6.02104.050 电极线缆，G 型电极插头（极化电极）/ P 型插头，1.5 m

将模拟极化电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。



6.02104.600 电极线缆，U 型电极插头 / P 型插头，0.55 m

将带 U 型电极插头的电极连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。



6.02104.610 电极线缆，U 型电极插头 / P 型插头，1.5 m

将带 U 型电极插头的电极连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。



6.02105.000 电缆胶合线，长度 0.55 m

电极线缆（1x 香蕉插头 4 mm，1x 香蕉插头 2 mm），用于将一个分体式参比电极连接到一个 OMNIS 滴定系统的模拟测量输入端上。



6.02105.010 电缆胶合线，长度 1.5 m

电极线缆（1x 香蕉插头 4 mm，1x 香蕉插头 2 mm），用于将一个分体式参比电极连接到一个 OMNIS 滴定系统的模拟测量输入端上，长度为 1.5 m。

