



Solvotrode easyClean (1.2 m 固定电缆)

6.0229.010

带灵活的 easyClean 隔膜的组合 pH 电极和固定电缆 (1.2 m) 用于所有非水性酸/碱滴定。玻璃膜针对导电性差的溶液进行了优化，并且由于易于清洁的 easyClean 隔膜，该电极也适用于非常脏的样品（例如：旧油）。

电极可与非水参比电解质（氯化锂或四乙基溴化铵）一起使用。储存在相应的参比电解质中。

物品编号为 6.0229.020 的 Solvotrode easyClean 同样有 2.0 m 固定电缆长度的版本可供选购。

Scope of delivery 6.0229.010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



1 PCS

6.2008.040

存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.02109.000 OMNIS 适配器电缆

插头 P 上的适配器电缆插座 F 适用于将一个不带含固定电缆的温度探针的传感器（例如：光度电极或Solvotrode easyClean）连接到 OMNIS 的模拟测量模块上。



6.2320.000 TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇（250 毫升）

电解液 TEABr（溴化四乙基铵，溶解于乙二醇），c（TEABr）= 0.4 mol/L, 250毫升

