



超滤池 2

6.02729.110

用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 对样本进行英蓝超滤。可选择用来替代用喷射附加过滤器进行费事的手动过滤。

Optional accessories

Order no.	Description
6.2714.020	再生纤维素过滤膜, 0.2 μm , 50 件

公称孔径大小: 0.2 μm 。每套 50 件。用于英蓝超滤。



6.2714.030 渗析膜（聚酰胺）
用于英蓝渗析与过滤



6.2744.000 压力螺丝，PVDF
带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线渗析（连接PTFE毛细管）



6.2831.010 塑料镊子
用于渗析膜与过滤膜



6.02057.120 超滤池 2 的支架，独立版

6.02729.110 超滤池 2 的支架



6.02057.030 超滤池 2 的支架

支架，用于将 6.02729.110 超滤池 2 安装在 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 上。



6.2714.050 再生纤维素过滤膜，0.45 μm ，50 件

公称孔径大小：0.45 μm 。每套 50 件。用于英蓝超滤。

