



带隔垫的转锁

6.02743.090

带隔垫的螺盖完美适用于在较长时段内保存样品和标准液。带隔垫的螺盖，用于 50 mL PP 瓶 (6.02743.030)；125 ml PE 瓶 (6.1627.000) 和 50 ml PE 瓶 (6.1608.100)。

如果是 858 Professional Sample Processor，则必须安装经涂层的钢制样品针 (6.2624.200) 或 Pick-up-针 (6.2624.100)，以便将隔垫扎穿。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1608.100	PE 瓶 50 mL

用于扩展模块 Liquid Handling 的瓶子。



6.1627.000 PE 聚乙烯瓶，125 mL，用于离子色谱

该瓶用于全自动稀释过程。



6.02743.030 PP 瓶，50 mL，12 只

50 mL 瓶由聚丙烯 (PP) 塑料制成，可用于样品、标准、校验标准和冲洗液。在无菌和洁净室条件下进行生产和包装。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2624.200 钢制样品针，有涂层

类似还有氧化锆制的样品针。特别适用于带隔垫的容器。采用了特殊涂层，无金属。安装在 Sample Processor 上时需要 1/16 英寸针架 (6.2833.010)。



6.2624.100 取样针 MF

带涂层的金属取样针，用于无金属取样模式以及 Eppendorf 样品容器。

