



无隔垫的螺盖，ID 14.2 mm

6.02743.100

无隔垫的螺盖可与 PP 瓶 50 mL (6.02743.030) 搭配使用。可将有穿孔的塞子 (6.2743.070) 推入孔中并封闭瓶子。如果在 858 Professional Sample Processor 上使用标准针 (6.2846.010)，它可提供非常好的封口方式。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1608.100	PE 瓶 50 mL

用于扩展模块 Liquid Handling 的瓶子。



6.1627.000 PE 聚乙烯瓶，125 mL，用于离子色谱

该瓶用于全自动稀释过程。



6.02743.030 PP 瓶，50 mL，12 只

50 mL 瓶由聚丙烯 (PP) 塑料制成，可用于样品、标准、校验标准和冲洗液。在无菌和洁净室条件下进行生产和包装。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.070 塞子，其上有穿孔

2000只。用于IC样品处理器



6.2743.077 塞子，其上有穿孔

200只。用于IC样品处理器

