



分体式铂柱电极

6.0331.000

该金属电极必须搭配参比电极 ($c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 作为参比电解质) 使用, 并适合用于:

- 用于氧化还原滴定
- 作为电位差计的辅助电极

这种聚丙烯材质坚固耐用的电极鞘和金属柱可单独更换。

Scope of delivery 6.0331.000

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.2106.020 电缆 (Strand) / 1米/ 2x B

电极电缆，带2xB型插座（4毫米），用于连接带B型插入连接头的电极



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1241.030	电极杆 单体金属针电极的电极杆	
6.1248.000	铂电极棒 铂电极棒，用于单体金属针电极	
6.0729.100	Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm） 带双结系统和单独屏蔽层的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。 该参比电极特别适用于： • 非水溶液样品 • 电位差计 由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便地进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。该传感器在交付的时候没有填充电解液。	
6.2308.020	电解液，3 mol/L KCl（250 mL） 电解液c (KCl) =3 mol/L，250 mL（用于Ag/AgCl参比系统）	