



Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm）

6.0726.100

带双结系统的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。

由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便的进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。传感器在交付的时候没有填充电解液。

Scope of delivery 6.0726.100

Qt.	Order no.	Description
100 Stk	6.2008.040	存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1243.030	参比电极的隔膜 6.0726.1XX和6.0729.1XX参比电极的备用磨口接合 (ground-joint) 隔膜	
6.2106.020	电缆 (Strand) / 1米/ 2x B 电极电缆，带2xB型插座 (4毫米)，用于连接带B型插入连接头的电极	
6.2106.060	电缆 (Strand) / 2米/ 2x B 电极电缆，带2xB型插座 (4毫米)，用于连接带B型插入连接头的电极	
6.2308.020	电解液，3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)	

6.2310.010 电解质 KNO_3 -1mol/L 250 mL

电解液 KNO_3 1 M（用于复合银电极的参比电解液）



6.2320.000 TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇（250 毫升）

电解液 TEABr（溴化四乙基铵，溶解于乙二醇）， $c(\text{TEABr}) = 0.4$ mol/L, 250毫升

